

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261369 10/07
GTIN	4062406285814
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	7 mm
Úhel nastavení κ	113 stupeň
ISO kód držáku	E10H SVXCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	32 mm
Středové přesazení L ₃	7 mm
Šířka hrdla L ₄	6,8 mm
Upínací výška L ₂	9 mm
Celková délka L	100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12,5 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------