

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
ISO kód držáku	E12K SVXCR/L07
Úhel nastavení $\kappa$	113 stupeň
Délka hlavy $L_1$	40 mm
Středové přesazení $L_3$	9 mm
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	15,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Upínací výška $L_2$	11 mm
Celková délka $L$	125 mm
Délka vyložení $L_1$	96 mm
Užitná hloubka $T$	3 mm
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------