

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	113 stupeň
Délka hlavy L_1	40 mm
Celková délka L	125 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Upínací výška L_2	11 mm
ISO kód držáku	E12K SVXCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	15,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Délka vyložení L_1	96 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------