

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Třída artiklu	21T

Technický popis

Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	15 mm
ISO kód držáku	E16M SVXCR/L07
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Velikost destiček	7 mm
Délka vyložení L ₁	128 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	19,5 mm
Středové přesazení L ₃	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	55 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------