

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Třída artiklu	21T

Technický popis

Úhel nastavení κ	113 stupeň
Upínací výška L_2	15 mm
Ø minimálního předvrtání D_{\min}	19,5 mm
Délka vyložení L_1	128 mm
Délka hlavy L_1	55 mm
Velikost destiček	7 mm
ISO kód držáku	E16M SVXCR/L07
Celková délka L	150 mm
Středové přesazení L_3	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 27
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levé
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 27	269028 27
---	-----------