

**Teleskopická ráčna s jemným ozubením 1/2 palce plynule vysouvací, Typ: 1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Třída artiklu	630

**Popis****Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu. Plynulé vyunutí v délce 414 – 614 mm. Přepínatelná ráčna s jemným ozubením s 90 zuby. Maximální přípustný krouticí moment 1 000 Nm.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**Vhodné pro :**

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Počet břitů: 90

**Technický popis**

Upínací 4hran	1/2 palec
Celková délka	414 - 614 mm
Počet břitů	90
Plynulé vytahování	ano
Druh produktu	Ráčna