

**6hranná vložka šroubováku 3/8 palce, dlouhá s povlakem TiN, 6hran: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637633 6
GTIN	4000896053612
Třída artiklu	630

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Čepele s povlakem TiN pro vysokou přilnavost a odolnost proti oděru. S optimální protikorozní ochranou.

Dřík z vysoce legované speciální oceli, lesklý.

Použití:

Optimálně se hodí pro trvalé zatížení, např. pro sériové šroubové spoje.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Pouzdro z chromvanadiové oceli, chromováno proti oprýskání. Čepel ze speciální oceli s povlakem TiN.

Technický popis

Délka	43,5 mm
Ø na straně pohonu	17 mm
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

