



## Pneumatická excentrická bruska, Typ: X31V



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079656 X31V
GTIN	616026002920
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Výkonná excentrická bruska s uretanovým brusným talířem se suchým zipem. **Pohodlné použití** díky kompozitnímu pouzdru s nízkou hmotností a ergonomickou ruční plochou. **Robustní pohon na stlačený vzduch s tichým chodem** a **bez vibrací** s ocelovým válcem a nízkou hlučností.

Excentrická bruska Dynorbital-Spirit (152 mm) pro centrální odsávání. Excentrická bruska Dynorbital® Mini Extreme (76 mm).

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Upozornění:

Brusné kotouče se suchým zipem viz č. 567775 nebo 567901.

Brusný talíř se suchým zipem DynaMaze pro č. 079655 a č. 079656 vel. X61V a vel. 58436 najdete pod č. 567872 vel. 150.

### Technický popis

Hmotnost	0,7 kg
Maximální spotřeba vzduchu	538 l/min
Typ odsávání	vnější
Ø brusného talíře	76 mm
Označení výrobce	MiniExtreme 76 mm

Pracovní hluk	75 dB(A)
Maximální vibrace dle EN	8,78 m/s <sup>2</sup>
Maximální počet otáček	12000 min <sup>-1</sup>
Zdvih	5 mm
Druh produktu	Excentrická bruska

## Příslušenství

Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 400	567775 400
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 180	567775 180
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 600	567775 600
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 800	567775 800
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 240	567775 240
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 320	567775 320
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 40	567775 40
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 60	567775 60
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 80	567775 80
Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A)děrování 6-násobné + 1 Zrnitost 120	567775 120