

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	5 mm
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Délka hlavy L ₁	26 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	9,2 mm
Celková délka L	80 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
ISO kód držáku	E08F SV95CR/L05
Středové přesazení L ₃	5 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------