

Garant**Vyvrtávací tyč TK, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261337 8/05
GTIN	4062406285845
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	E08F SVVCR/L05
Upínací výška L ₂	7,5 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	10,2 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Šířka hrdla L ₄	6 mm
Celková délka L	80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení κ	72,5 stupeň
Středové přesazení L ₃	5,5 mm
Délka hlavy L ₁	26 mm
Velikost destiček	5 mm
Užitná hloubka T	3,5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------