

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, levé, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 261369 8/05   |
| GTIN           | 4062406285883 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                |
|--|----------------|
| Středové přesazení L <sub>3</sub>            | 5 mm           |
| Celková délka L                              | 80 mm          |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | VC.. 0501..    |
| Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>    | 9,2 mm         |
| ISO kód držáku                               | E08F SVXCR/L05 |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 26      |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 26 mm          |
| Velikost destiček                            | 5 mm           |
| Úhel nastavení κ                             | 113 stupeň     |
| Šířka hrdla L <sub>4</sub>                   | 6 mm           |
| Upínací výška L <sub>2</sub>                 | 7,5 mm         |
| Užitná hloubka T                             | 3 mm           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                      | 8 mm           |
| Norma  | Výrobní norma  |
| Způsob použití                               | levé           |
| Hloubka vnitřního soustružení do             | 8×D            |
| Řezný materiál                               | TK             |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano                          |
| Použití          | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu    | vyvrtávací tyč               |

---

## Příslušenství

|   |           |
|---|-----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26 | 269028 26 |
|---|-----------|