

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/05mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L_1	26 mm
Středové přesazení L_3	5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 0501..
Velikost destiček	5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 26
Úhel nastavení κ	113 stupeň
Upínací výška L_2	7,5 mm
Celková délka L	80 mm
ISO kód držáku	E08F SVXCR/L05
Ø minimálního předvrtání D_{min}	9,2 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Užitná hloubka T	3 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 26	269028 26
---	-----------