

Garant GRIDLINE

**Sada vložek, 46×24G, Výška čela zásuvek / typ: 50/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Třída artiklu	9GB

**Popis****Provedení:**

Žlaby a zásuvné dělicí destičky z plastu. Vnitřní strana žlabů drážkovaná na rozčlenění pomocí dělicích destiček. Organizéry vyplní celou zásuvku 46×24G.

**Vhodné pro:**

Zásuvky 46×24G.

**Obsah:**

Žlaby 1K č. 951415: 9 × vel. 6×8/4; 9 × vel. 6×8/3; 3 × vel. 6×8/2; 6 × vel. 2×8/1

Dělicí zásuvné destičky do organizérů (10 kusů) č. 951275: 4 × vel. C; 3 × vel. B; 1 × vel. A

**Technický popis**

Vhodné pro zásuvky s výškou čela	50 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	100 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	75 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	150 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	300 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	250 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	200 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	24

Výška žlabů	25 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	1150 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	46
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	46×24
Materiál	plast
Vhodné od zásuvky s výškou čela	≥ 50 mm
Hloubka v G	24
Hloubka	600 mm
Výška	25 mm
Šířka	1150 mm
Šířka v G	46
Hmotnost	2,901 kg
Atribut názvu produktu	46×24G
Druh produktu	Žlab do zásuvky

## Příslušenství

Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/2	951415 6X8/2
Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ A	951275 A
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/3	951415 6X8/3
Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ B	951275 B
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka×hloubka v G / Typ 6X8/4	951415 6X8/4
Zásuvné dělicí destičkysada 10dílná Typ C	951275 C
Organizér – výška 25 mm 1složkové Šířka×hloubka v G / Typ 2X8/1	951415 2X8/1