

Garant

Digitální posuvný hloubkoměr HCT IP67 s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418684 150
GTIN	4062406286750
Třída artiklu	41A

Popis

Provedení:

Velmi velký, kontrastní LCD displej s výškou číslic 11,5 mm. Velmi dlouhá doba provozu na baterie díky modernímu, energeticky úspornému měřicímu systému. Po 10 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod přitom zůstanou zachovány. 2složkové pouzdro **s na dotyk příjemným povrchem Haptoprene**. Měřicí plochy nejjemněji zabroušené. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem Ø 1,5 mm, délka 5 mm. S funkcí Preset (předběžné nastavení rozměru).

Provedení **s Bluetooth**. Pro snadnou obsluhu je k dispozici volitelná bezplatná aplikace Hoffmann Group Connected Tools (HCT) pro Android a iOS.

Výhoda:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools

Přednosti rádiového přenosu prostřednictvím Bluetooth:

- **Snadný přenos dat:** Stisknutím tlačítka se výsledek měření přenesení přímo do vaší PC aplikace (např. Excel nebo Word) nebo do vašeho smartphonu – dongle není nutný.
- **Volnost pohybu:** Bez rušivých kabelů pro přenos dat.
- **Nezávislost na místě:** Měření je možné provádět přímo u stroje a rádiově je přenášet do vaší aplikace.
- **Bezpečný přenos dat:** Žádné chyby při odečítání nebo při přenosu – možné připojení několika měřicích přístrojů.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Kalibrování	A1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Mezní chyba	0,03 mm
Délka můstku	100 mm
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth®
Průřez měřicí lišty	16×4 mm
Výška číslic LCD displeje	11,5 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Rozsah měření	0 - 150 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Série	HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Norma	ISO 13385
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Funkce Preset	ano
Automatické vypnutí	ano
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Druh produktu	Hloubkoměr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/418684-150>
