

**Garant****ZCMX 060204, Typ: HBZ025**

## Údaje o objedávce

Artikové číslo	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Třída artiklu	21K

## Popis

### Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

## Technický popis

Povlak	PVD
Hloubka řezu $a_p$	0,4 - 2 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 210 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 060204
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Typ	HBZ025

Rohový rádius	0,4 mm
Posuv f vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv f soustružení	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro Ø nástroje D <sub>c</sub>	12 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení