

Mitutoyo**Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem, Rozsah měření: 125-150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Mezní chyby přesnější než požadavky dle **DIN 863**. Zvláště velký LCD displej (výška 7,5 mm), bezchybné a rychlé odečítání, blokování klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

Provedení s ochranou proti nárazu. Měřicí vřeteno kalené a broušené.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měrky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,001 mm
Kalibrování	B2
Mezní chyba	3 µm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Ø vřetene	6,35 mm
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	USB rozhraní
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022050 200
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 200 mm	022040 200