

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drátěný kotoučový kartáč (zelený) drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 150X22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570200 150X22
GTIN	4017359047408
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdršňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

Ø redukčního kroužku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Délka osazení H ₁	33 mm
Tloušťka kartáče	20 mm
Ø kartáče D ₁	150 mm

Ø otvoru d ₁	40 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč