

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednořadý kulatý kartáč mikroabrazivní 0,6 mm, SiC 320, Ø kartáče×šířka kartáče: 100X12mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 570322 100X12 |
| GTIN | 4017359144916 |
| Třída artiklu | 57L |

Popis**Provedení:**

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Ke zdrsňování, čištění, odstraňování rzi a okují atd. Jednořadé kartáče mohou být sdružovány a **montovány na válce s variabilní šířkou**. Pro individuální použití na bruskách.

Technický popis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Tloušťka kartáče | 12 mm |
| Maximální počet otáček | 8000 min ⁻¹ |
| Ø kartáče D ₁ | 100 mm |
| Délka osazení H ₁ | 21 mm |
| Možné zvětšení Ø otvoru až do | 20 mm |
| Ø otvoru d ₁ | 12 mm |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Brusivo | Obsahuje karbid křemíku (SiC) |
| Materiál osazení | mikroabrazivní, brusný nylon |
| Zkratka brusiva | SiC |
| Tloušťka štětín | 0,6 mm |
| Druh produktu | Kulatý kartáč |