

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky Ocelový drát vlnitý 0,15 mm, Ø kartáče: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	577980 8
GTIN	4017359004241
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

**Použití:**

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	8 mm
Celková délka L	115 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Upnutí	Závitová vsuvka
Tloušťka štětín	0,15 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

**Příslušenství**

Prodloužení pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577993 M6

Plastová rukojeť pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577995 M6

Závitový adaptér M6 vnitřní závitØ stopky 6 mm Závit M6

577990 M6