

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky Ocelový drát vlnitý 0,15 mm, Ø kartáče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	577980 10
GTIN	4017359004265
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

**Použití:**

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	10 mm
Celková délka L	115 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Upnutí	Závitová vsuvka
Tloušťka štětín	0,15 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

**Příslušenství**

Prodloužení pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou  
M6 Závit M6

577993 M6

Závitový adaptér M6 vnitřní závitØ stopky 6 mm Závit M6

577990 M6

Plastová rukojeť pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou M6 Závit M6

577995 M6