

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mosazný drát vlnitý 0,15 mm, Ø kartáče: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	577985 8
GTIN	4017359004418
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	8 mm
Celková délka L	115 mm
Materiál osazení	mosazný drát
Upnutí	Závitová vsuvka
Tloušťka štětín	0,15 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

Příslušenství

Závitový adaptér M6 vnitřní závit Ø stopky 6 mm Závit M6	577990 M6
	577993 M6

Prodloužení pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou
M6 Závit M6

Plastová rukojeť pro kartáče na trubky se závitovou
vsuvkou M6 Závit M6

577995 M6