

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mosazný drát vlnitý 0,15 mm, Ø kartáče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	577985 10
GTIN	4017359004456
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	10 mm
Materiál osazení	mosazný drát
Upnutí	Závitová vsuvka
Tloušťka štětín	0,15 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky

Příslušenství

Plastová rukojeť pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou M6 Závit M6	577995 M6
Závitový adaptér M6 vnitřní závit Ø stopky 6 mm Závit M6	577990 M6

Prodloužení pro kartáče na trubky se závitovou vsuvkou
M6 Závit M6

577993 M6