

fetra[®]
....**Vozík s madlem, Typ: 1200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919811 1200
GTIN	4017976012001
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Ø koleček	125 mm
Hmotnost	14 kg
Výška úložné plochy	206 mm

Materiál kolečka	TPE
Nosnost	250 kg
Typ	1200
Výška	910 mm
Šířka	1100 mm
Hloubka úložné plochy	450 mm
Šířka úložné plochy	850 mm
Hloubka	450 mm
Druh produktu	Vozík s madlem