

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Vozík s madlem, Typ: 1202****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919811 1202
GTIN	4017976012025
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy z desek z dřevěného materiálu s bukovým dekorem na povrchu. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami z TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**

Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Hmotnost	19 kg
Typ	1202
Hloubka	600 mm

Nosnost	250 kg
Materiál kolečka	TPE
Výška úložné plochy	206 mm
Výška	910 mm
Šířka	1250 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Ø koleček	125 mm
Hloubka úložné plochy	600 mm
Druh produktu	Vozík s madlem