



Kulatý kartáč X-LOCK, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×Ø vývrtu d1 / závit M: 125X-LOCKmm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	571201 125X-LOCK
GTIN	4007220118764
Třída artiklu	55V

Popis

Provedení:

Rovný kulatý kartáč s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Splétaný doleva, je tak bezpečně zamezeno předčasnému rozpletení.

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění.

S rychloupínacím systémem **X-LOCK** pro rychlou výměnu kartáčů bez nástroje.

Technický popis

Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Počet copánků	24
Šířka osazení L ₁	12 mm
Ø kartáče D ₁	125 mm
Tloušťka štětín	0,5 mm

Délka osazení H ₁	28 mm
Řada	X-LOCK
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Kulatý kartáč