

**Stolový vozík se 2 úložnými plochami do 1200 kg, Typ: 12497****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919865 12497
GTIN	4017976112497
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Svařované ocelové trubky a profily, platformy s protiskluzovou deskou se sítotiskem z voděvzdorné překližky. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s kvalitními elastickými pneumatikami z plné gumy (200×50 mm) a náboji uloženými na kuličkových ložiskách.

Norma:

EN 1757-3

Lakování:

Brilantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Maximální nosnost	1200 kg
Šířka	910 mm
Hmotnost	54 kg

Výška úložné plochy dole	283 mm
Výška úložné plochy nahoře	925 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hloubka	700 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	500 kg
Výška	925 mm
Ø koleček	200 mm
Šířka úložné plochy	700 mm
Typ	12497
Druh produktu	Stolový vozík