

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štětcový kartáč INOX-kompletní 0,30 mm, Typ: 10X20****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 574650 10X20 |
| GTIN | 4017359153338 |
| Třída artiklu | 57L |

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, Ø **stopky 6 mm.**

Všechny součásti z nerezové oceli.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

Technický popis

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Tloušťka štětín | 0,3 mm |
| Ø kartáče D ₁ | 12 mm |
| Maximální počet otáček | 20000 min ⁻¹ |
| Délka osazení H ₁ | 20 mm |
| Délka svěrky L ₂ | 20 mm |
| Ø svěrky D ₂ | 10 mm |
| Celková délka L | 60 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Druh produktu | Štětcový kartáč |

