

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Štětcový kartáč INOX-kompletní 0,30 mm, Typ: 22X22****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574650 22X22
GTIN	4017359098158
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát ve speciální kvalitě, zalisovaný do ocelového pouzdra, \varnothing stopky 6 mm.
Všechny součásti z nerezové oceli.

Použití:

V ručních bruskách, na ohebných hřídelích a v ručních vrtačkách. K čištění a odjehlování na obtížně přístupných místech.

Technický popis

\varnothing svěrky D_2	22 mm
Délka osazení H_1	25 mm
Maximální počet otáček	18000 min ⁻¹
\varnothing kartáče D_1	23 mm
Délka svěrky L_2	22 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Celková délka L	68 mm
\varnothing stopky D_5	6 mm
Druh produktu	Štětcový kartáč

