

Garant**Vějířovitý brusný válec rouno (ZA), Ø 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 280****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568477 280
GTIN	4062406288310
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Standardní rozměr Ø 100×100 mm nebo úzké provedení Ø 100×50 mm na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.

Použití:

Jemné rouno pro **lehké čisticí práce a rovnoměrný finiš povrchu.**

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

Podklad brusného materiálu	Čisticí rouno
Srovnání zrnitosti	280
Doporučené otáčky	2800 min ⁻¹
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Ø otvoru	19 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		