


fetra[®]
....**Etážový vozík s 3stranovými trubkovými výztužemi a 4 úložnými plochami,
Typ: 8312-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919881 8312-1
GTIN	4017976831213
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Ocelová trubka a profilová ocel svařovaná, čelní stěny s vertikálními trubkovými výztužemi v rozpětí 130 mm. Podélná stěna s trubkovými výztužemi k zavěšení. Platformy z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Výškové nastavení v rastru: 100 mm

Výška: 1800 mm

Šířka: 1169 mm

Hloubka: 730 mm

Šířka úložné plochy: 1000 mm

Hloubka úložné plochy: 700 mm
Výška úložné plochy 1: 269 mm

Technický popis

Ø koleček	200 mm
Hloubka	730 mm
Nosnost každé police	90 kg
Výška úložné plochy 1	269 mm
Šířka úložné plochy	1000 mm
Šířka	1169 mm
Výška úložné plochy 2	669 mm
Výška úložné plochy 3	1069 mm
Nosnost celkem	600 kg
Výška úložné plochy 4	1469 mm
Výška	1800 mm
Hloubka úložné plochy	700 mm
Hmotnost	95 kg
Výškové nastavení v rastru	100 mm
Druh produktu	Etážový vozík