

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 320, Ø kartáče: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574477 10
GTIN	4017359208274
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

**Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče Ø 0,60mm, celková délka 125mm.**

**Použití:**

**Nylonové brusné kartáče** - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	10 mm
Pracovní délka L <sub>3</sub>	65 mm
Ø stopky D <sub>5</sub>	3,7 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky