

**fetra**<sup>®</sup>  
....**Skříňový vozík se stěnami z ocelového plechu, s 5 úložnými plochami, Typ: 5493****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919883 5493
GTIN	4017976019192
Třída artiklu	96F

**Popis****Provedení:**

Konstrukce z úhelníkové oceli se surovým madlem. Přední stěny, podélná stěna, křídlová dvířka a střecha obloženy pozinkovaným ocelovým plechem s tloušťkou 1 mm. Dvojitá křídlová dvířka z úhelníkové oceli se zástrčkou s vahadlem a cylindrickým zámekem. 1 pevné a 4 volná dna z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Centrální brzdový systém TOTALSTOP u říditelných koleček.

**Norma:****EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Technický popis**

Hloubka úložné plochy	780 mm
Výška úložné plochy 1	292 mm

Výška úložné plochy 2	582 mm
Hĺoubka	845 mm
Ø koleček	200 mm
Výška úložné plochy 4	1182 mm
Nosnost celkem	750 kg
Šířka	1370 mm
Výška úložné plochy 3	882 mm
Výška úložné plochy 5	1482 mm
Hmotnost	199 kg
Nosnost každé police	90 kg
Šířka úložné plochy	1200 mm
Materiál kolečka	TPE
Výška	1792 mm
Výškové nastavení v rastru	100
Druh produktu	Skříňový vozík