

fetra[®]
....**Skříňový vozík se stěnami z ocelového plechu, s 5 úložnými plochami, Typ: 5492****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	919883 5492
GTIN	4017976019185
Třída artiklu	96F

Popis**Provedení:**

Konstrukce z úhelníkové oceli se surovým madlem. Přední stěny, podélná stěna, křídlová dvířka a střecha obloženy pozinkovaným ocelovým plechem s tloušťkou 1 mm. Dvojitá křídlová dvířka z úhelníkové ocele se zástrčkou s vahadlem a cylindrickým zámekem. 1 pevné a 4 volná dna z desek z aglomerovaného dřeva s povrchem se vzhledem buku. Police jsou přestavitelné v rastru 100 mm. Spodní polici nelze přestavit. 2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou), TPE pneumatiky a náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách. Centrální brzdový systém TOTALSTOP u říditelných koleček.

Norma:**EN 1757-3****Lakování:**Briliantová modrá RAL 5007, **práškově nanášený lak.****Technický popis**

Výška úložné plochy 3	882 mm
Nosnost celkem	750 kg

Výška úložné plochy 5	1482 mm
Výška úložné plochy 2	582 mm
Výška úložné plochy 4	1182 mm
Hmotnost	162 kg
Výška úložné plochy 1	292 mm
Hĺoubka úložné plochy	680 mm
Nosnost každej police	90 kg
Hĺoubka	745 mm
Šírka úložné plochy	1000 mm
Šírka	1170 mm
Výška	1792 mm
Materiál kolečka	TPE
Ø koleček	200 mm
Výškové nastavení v rastru	100
Druh produktu	Skříňový vozík