

Garant**ZCMX 080304, Typ: HBZ035**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Třída artiklu	21E

Popis

Provedení:

Univerzální substrát středního zrna s PVD-povlakem. První volba při obrábění a vrtání.

Vhodné pro \varnothing nástroje D_c : 16 mm

Typ: HBZ035

Hloubka řezu a_p : 0,4 - 2 mm

Posuv obrábění: 0,1 - 0,3 mm

Posuv vrtání: 0,03 - 0,12 mm

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 190 m/min

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,4 - 2 mm
Typ	HBZ035

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	ZCMX 080304
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 190 m/min
Povlak	PVD
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Posuv vrtání	0,03 - 0,12 mm
Posuv obrábění	0,1 - 0,3 mm
Vhodné pro \varnothing nástroje D_c	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení