

**Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412760 200
GTIN	7630041148657
Třída artiklu	45A

**Popis****Provedení:**

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS. Kompletní ochrana proti kapalinám. S posouvacím kolečkem.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Použití:**

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Kalibrování	A1
Rozsah měření	0 - 200 mm
Hnací váleček	ano
Počet obsažených baterií	1
Rozlišení	0,01 mm

Délka měřicí čelisti	50 mm
Automatické vypnutí	ano
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Norma	ISO 13385
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Provozní doba	12000 hodiny
Odečet	0,0005 palec
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------