

**Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412760 300
GTIN	7630041148664
Třída artiklu	45A

Popis**Provedení:**

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS. Kompletní ochrana proti kapalinám. S posouvacím kolečkem.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Hnací váleček	ano
Provozní doba	12000 hodiny
Odečet	0,0005 palec
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Rozsah měření	0 - 300 mm
Rozlišení	0,01 mm
Automatické vypnutí	ano

Kalibrování	A1
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Délka měřicí čelisti	64 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Norma	ISO 13385
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------