



Digitální posuvné měřítko TESA-CAL IP67 s kulatým hloubkoměrem, Rozsah měření: 150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	412759 150
GTIN	7630041148640
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Velký kontrastní displej s výškou číslic 11 mm. Provozní doba více než 12 000 hodin, přepnutí do režimu Standby po 10 minutách a automatické vypnutí po 2 hodinách. Měřicí režim ABS. Kompletní ochrana proti kapalinám.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vnější, vnitřní, stupně a měření hloubky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Provozní doba	12000 hodiny
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Kalibrování	A1
Rozlišení	0,01 mm
Automatické vypnutí	ano
Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby	ano

Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Výška číslic LCD displeje	11 mm
Odečet	0,0005 palec
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Přepnutí do režimu Stand-by	ano
Hloubkoměr	Ø 1,6
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------