



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Pracovní plošina pojízdná, výškově nastavitelná, nosnost 300 kg**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	966205 1
GTIN	4031405304147
Třída artiklu	98G

Popis**Provedení:**

Stabilní hliníková konstrukce s 2násobně sklopnými patkami pro tři různé pracovní výšky (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Bezpečný povrch díky sítotiskové desce, dostatečné místo pro dvě osoby a pracovní přístroje, plocha ke stání 1,7 × 0,6 m. Hloubka 65 mm, rýhované stupně pro bezpečný výstup a sestup. S kolečky pro bezpečný pojezd. Protiskluzové plastové patky. Maximální zatížení 300 kg. Snadná přeprava s přepravními rozměry (Š × H × V v m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Technický popis

Provedení stupátka	Stupeň
Hmotnost	24,5 kg
Hloubka příček / stupňů	65 mm
Hloubka půdorysné plochy	0,73 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,25 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,48 m
Výška plošiny bez zábradlí	0,73 m
Šířka půdorysné plochy	1,71 m
Šířka půdorysné plochy	2 m

Šířka půdorysné plochy	2,2 m
Pracovní výška cca	2,25 m
Pracovní výška cca	2,5 m
Pracovní výška cca	2,75 m
Kolečka	ano
Výškově nastavitelné	ano
Žebříky, pracovní plošiny nosnost	300 kg
Druh produktu	Pracovní podesta