

HEDI

Přenosný LED reflektor, 230 V, Příkon: 150W



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081211 150
GTIN	4003644022489
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Plášť z tlakově litého hliníku s hliníkovým reflektorem a osvětlovacím tělesem. Spínač ZAP/VYP na plášti.

SMD-LED reflektor pro mobilní použití s robustním stojanem (vnější ochrana).

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Technický popis

Jmenovité napětí	230 V
Světelný tok	16500 lm
Zdroj energie	Síťový provoz
Ochranná třída IP	IP 54
Hmotnost	8300 g
Připojovací kabel délka	5 m
Osvětlovací těleso	Modul LED
Zóna ATEX	žádná

Celková délka	430 mm
Celková šířka	310 mm
Celková výška	430 mm
Atribut názvu produktu	230 V
Druh produktu	Záříč