

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík XL ToolCar, 20×20G, Počet zásuvek: 6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914590 6
GTIN	4062406294847
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík XL ToolCar s hloubkou 600 mm, protiskluzovou podložkou **GARANT GridLine** odolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Možná jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus). Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami.

Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 200 mm, s TPU povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951520 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951520 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951520 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951570 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951570 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

dělicí příčky s drážkami č. 951520 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel. 125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Výška	1080 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Řada	ToolCar
Počet zásuvek	6
Užitná šířka zásuvky v G	20
Šířka	820 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Hloubka	630 mm
Hmotnost	111 kg
Maximální celková nosnost	600 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm

951520 125

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm

951520 75