

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík XL ToolCar, 20×20G, Počet zásuvek: 8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914590 8
GTIN	4062406294861
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík XL ToolCar s hloubkou 600 mm, protiskluzovou podložkou **GARANT GridLine** odolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Možná jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus). Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami.

Madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků. Se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky, uložených na kuličkových ložiskách, Ø 200 mm, s TPU povlakem nezanechávajícím stopy, s minimálním valivým odporem, malým hlukem při jízdě a s ochranou proti namotávání nití. Řiditelná kolečka s brzdou a aretací otočného věnce.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951520 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí příčka s drážkami č. 951520 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951520 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951570 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951570 vel. 75 a vel. 125;

dělicí příčky s drážkami č. 951520 vel. 75 a vel. 125;

zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75 a č. 951731 – 951821 vel. 125.

Technický popis

Řada	ToolCar
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Hmotnost	125,5 kg
Maximální celková nosnost	600 kg
Šířka	820 mm
Hloubka	630 mm
Počet zásuvek	8
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	1080 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×20G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm

951520 125

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm

951520 75