

Mitutoyo

Vysílač U-WAVE-TMB s Bluetooth pro třmenové mikrometry, Typ: IP67



Údaje o objednávce

Artikové číslo	498894 IP67
GTIN	4946368796826
Třída artiklu	44A

Popis

Provedení:

Bezdrátový systém přenosu dat U-WAVE fit.

- **Přímé připojení vysílače na zadní straně měřicího přístroje - bez rušivého kabelu.**
- **Bezpečné potvrzení transferu dat signálním tónem nebo signálním LED červenou/oranžovou/zelenou.**
- **Dosah cca. 20 metrů (ve viditelné oblasti)**
- **Vynikající životnost baterie: 400.000 přenosů dat pouze s jednou baterií.**

Kompatibilní s volitelnou aplikací **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Vhodné pro:

Třmenové mikrometry Coolant-Proof IP65 / úchylkoměry č. 434065, 434461, 434622

Upozornění:

Objednejte, prosím, připojovací modul a vysílač.

Technický popis

Feedback	LED
Řada	HCT
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce

Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Druh produktu	Vysílač