

Garant**Pár rukavic MASTER FIT, Velikost rukavice: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094303 10
GTIN	4062406295455
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Montážní rukavice MASTER FIT. S inovačním PU nitrilovým povlakem na bázi vody pro nejvyšší nároky na přesnost, flexibilitu a cit při doteku v suchém pracovním prostředí. Jemně strukturovaný povrch na vnitřní straně ruky díky propracovanému dokončovacímu procesu. Lze ovládat chytré telefony nebo jiné dotykové displeje bez sundávání rukavic. Dlouhá životnost díky vysoké odolnosti proti oděru. Neobsahuje DMF a certifikace Öko-Tex.

Montážní rukavice MASTER FIT s nopy v oblasti dlaně.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Velikost rukavice	10
Řada	MASTER FIT

Ochranná kategorie	Kategorie II
Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
EN 388	4131X
Materiál nosiče	Lycra® / polyamid
Povlak	water based PU/nitril
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	255 mm
Barva	modrá / černá
Technologie pletení	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerozové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice