

**Garant****Rukavice pro mechaniky Hybrid, Velikost rukavice: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094005 6
GTIN	4062406295479
Třída artiklu	01H

**Popis****Provedení:**

Robustní, ale velmi flexibilní rukavice pro mechaniky pro těžké činnosti a manipulaci s těžkými, nepraktickými předměty. Oblast dlaně je vyrobena z koženky, která je extrémně odolná proti oděru. Polstrovaná část dodatečně absorbuje nárazy a údery a dodatečně tak chrání. Hřbet ruky je elastický a současně prodyšný, čímž je zajištěno maximální pohodlí. Ukazováčky rukavic jsou vhodné k ovládní dotykového displeje. S rukavicemi je tak možné používat také chytré telefony.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Velikost rukavice	6
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice
Obsah	1

Sušit	Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice	Bez DMF
Vlastnost rukavice	šetrné k pokožce alergiků
Vlastnost rukavice	Suchý zip
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
EN 388	4111X
Materiál nosiče	imitace kůže / Spandex
Rozsah použití	Heavy Duty
Délka	240 mm
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití	vícerázové
Třída ochrany proti pořezání	U
Druh produktu	Víceúčelové rukavice