

Garant**Klecový vozík TG9 s 5 úložnými plochami, Typ: TG96****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Svařovaná ocelová konstrukce, police z **desky z aglomerovaného dřeva** s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 40 mm. Bočně umístěný, sklopná rukojeť s opláštěním 2K Haptoprene umožňuje velmi široký úhel otevření dveří. Po 2 pevných a řiditelných kolečkách uložených na kuličkových ložiskách (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, Ø 200 mm. Centrálně uzamykatelný posuvnou rukojetí 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem.

Zvláštní příslušenství:

Přídavná police č. 918578.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hloubka úložné plochy	700 mm
-----------------------	--------

Technický list

Nosnost celkem	500 kg
Hmotnost	136 kg
Šířka úložné plochy	1000 mm
Nosnost každé police	85 kg
Výška	1835 mm
Šířka	1200 mm
Ø koleček	200 mm
Hloubka	710 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	40
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Skříňový vozík

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/918565-TG96>