

Garant

Bezpečnostní spojka s hadicovou přípojkou hadicová přípojka, Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr): 8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080272 8
GTIN	4062406296957
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Bezpečnostní spojka GARANT je vysoce výkonná spojka s maximální kapacitou průtoku z pozinkované oceli. Nová, vylepšená obsluha jednou rukou.

Průtok: 2250 l/min, maximální provozní tlak 16 bar. Odpovídá ISO-standardu 4414 a EN 983.

Upozornění:

Vhodné vsuvky pod č. 080290 – 080293.

Řada GARANT odpovídá eurostandardu 7,6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, euro-profil) a je kompatibilní se všemi obvyklými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	2250 l/min
Maximální provozní tlak	16 bar
Vnitřní Ø přípojky hadice (jmenovitý rozměr)	8 mm
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Ocelová spojka se Stream-Line Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm

080293 8

Vsuvka s hadicovou přípojkou 5dílná sada Připojení hadice vnitřní Ø hadice (jmenovitý rozměr) 8 mm

080292 8