


Garant**Rounový kotouč se suchým zipem (A) 15-násobné děrování, Ø 150 mm,
Zrnitost: 180****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567553 180
GTIN	4062406297633
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem s **papírovým nosičem**. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení. Zadní strana je kaširovaná smyčkovým velurem.

Brusný kotouč se suchým zipem s otevřeným posypem, korund (A). Ideálně vhodné pro materiály s vysokým sklonem k zanášení.

Použití:

Na **excentrických bruskách** s talířem se suchým zipem, např. č. 567990 (lze odsávat prach). Univerzální **všestranný produkt** pro hrubé, střední a jemné broušení všech kovových a umělohmotných povrchů, lakových systémů a dřeva.

Technický popis

Ø kotouče	150 mm
Zrnitost	180
Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Počet odsávacích otvorů	15
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		