

3M**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), XT-RD PRO, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566726 125
GTIN	4054596628038
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Velmi **hrubá struktura rouna**, se nezanáší ani při silných a měkkých povlacích. Extrémně tvrdé a agresivní provedení rouna vytváří hrubší finiš při velmi vysokém čistícím účinku. Velmi **dlouhá životnost, také při použití na hranách**. S vnitřním závitem M14 pro rychlou montáž.

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot. S **talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí** na úhlovou brusku.

Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

Technický popis

Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	velmi tvrdý
Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	plochý
Atribut názvu produktu	XT-RD PRO
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno