

Garant**Diamantové leštící kotouče CaraFin, Ø 150 mm, Zrnitost: D10µm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567899 D10
GTIN	4062406295684
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Leštící pěna CaraFin se suchým zipem z elastického PU materiálu osazeného **diamantovým zrnem**. Stupeň tvrdosti pěnové látky ideálně přizpůsobený stupni leštění. Vázaná diamantová zrna poskytují **podstatně vyšší stupeň využití** ve srovnání s volnými diamantovými zrny v leštících pastách.

Použití:

Maximální flexibilita a přizpůsobení konturám. **Bez leštící pasty.**

Vhodné pro:

Podpůrný talíř z PU č. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; leštící talíř č. 567762 150.

Č. 077771 PE14-118 a 077771 XCE10-8125.

Upozornění:

Další leštící pěny CaraFin najdete v katalogovém programu 55.

Technický popis

Stupeň leštění	konečná politura
Ø kotouče	150 mm

Barva	oranžový
Řada	CaraFin
Zkratka brusiva	D
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Druh produktu	Lešticí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		