

**Garant****Rounový kotouč se suchým zipem, Ø 125 mm, Srovnání zrnitosti: 100****Údaje o objednávkce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 566912 100    |
| GTIN           | 4062406297770 |
| Třída artiklu  | 51M           |

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče s rounem s tkaninovou podložkou pro suchý zip. S vyjímatelným středícím jádrem pro přesnější umístění a upevnění kotouče na opěrném talíři (**cca o 50 % snížená hladina vibrací s brusným kotoučem se suchým zipem č. 566965**).

**Použití:**

Na úhlových bruskách s upínacím talířem se suchým zipem č. 566960, resp. 566965 (pro kotouče se středěním).

Pro **dokončování, matování, zalešťování** s výrazným snížením hloubky drsnosti pro **čištění** (např. odstraňování nabíhavých barev) a **odjehlování**.

**Upozornění:**

Brusné kotouče se suchým zipem k předbrušování viz č. **567705 a násl.**

**Technický popis**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Barva           | hnědá    |
| Stupeň jemnosti | hrubé    |
| Provedení       | A coarse |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Ø kotouče                   | 125 mm        |
| Srovnání zrnitosti          | 100           |
| Zkratka brusiva             | A             |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %       |
| Atribut názvu produktu      | Ø 125 mm      |
| Maximální obvodová rychlost | 40 m/s        |
| Druh produktu               | Brusné roundo |

## Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | vhodný          |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                |         |
| Dřevo            | vhodný          |                |         |
| Laky             | vhodný          |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| mokrý max.       | omezené použití |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |

## Příslušenství

Brusný talíř se suchým zipem sestředěním a závitem M14  
Vnější Ø 125 mm

566965 125

Brusný talíř se suchým zipem se závitem M14 Vnější Ø 125  
mm

566960 125